Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AE 1114.500 Armarios compactos AE

Estado: 10/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



AE 1114.500 - Armarios compactos AE

Armarios con puerta de chapa de acero, pintada con placa de montaje y entrada de cables en el suelo.

Características

| Referencia | AE 1114.500 |
|---|--|
| Material | Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado |
| Superficie | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Caja con puerta(s) con bisagras, cerrada en todo el contorno Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm Sistema de cierre de 3 puntos |
| Grado de protección NEMA | NEMA 12 |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 |
| Código IK | IK08 |
| Dimensiones | Anchura: 1.000 mm Altura: 1.400 mm Profundidad: 300 mm |
| Grosor del material de la puerta | 2 mm |
| Grosor del material de la caja | 1,5 mm |
| Grosor del material de la placa de montaje | 3 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 940 mm x 1.355 mm |
| Número puertas | 2 |
| | |

© Rittal 2025

Características

| Cierre | Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
|----------------------------|---|
| Placa de entrada de cables | Tamaño: 4 Cantidad: 2 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 87.4 |
| Peso bruto | 92 |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177252400 |
| E-Number Sweden | E3404621 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Aprobaciones

| Aprobaciones | DNV-GL Lloyds Register of Shipping |
|---------------|---------------------------------------|
| | UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
| | Declaración de conformidad UK |

© Rittal 2025 3