



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.096

VX IT Open

Estado: 21/02/2026 (Fuente: [ittal.com/co-es](https://www.ittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 1182.096 - VX IT Open

Ejecución VX IT estándar, sin puerta frontal ni trasera



Características

| | |
|----------------|---|
| Referencia | VX 1182.096 |
| Ejecución | Armazón de rack VX con chapa de techo sin puerta frontal ni dorsal con aireación sin laterales |
| Superficie | Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: pintado |
| General colour | RAL 7035 |
| Color | Bastidor del rack y techo: RAL 7035 Equipamiento interior: RAL 9005 |

Características

| | |
|--|--|
| Unidad de envase | Armazón del armario Guías perfil de 482,6 mm (19") Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura. 12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos) 25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos) Gama IPPC Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores |
| Dimensiones | Anchura: 800 mm Altura: 2.000 mm Profundidad: 800 mm |
| Unidades de altura | 42 UA |
| Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/ detrás | 150 mm / 130 mm |
| Distancia de niveles (estado de entrega) | 520 mm |
| Fijación de 19" | atornilladas arriba y abajo en los travesaños |
| Ejecución | Estándar |
| Ejecución techo | varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores |
| Ejecución guías perfil | Guías perfil de 19" Standard en el VX IT |
| Ejecución suelo | abierto |
| Ejecución nivel(es) de 19" | delante y detrás |
| Capacidad de carga | 8.000 N |
| Carga máx. (estática) por armario según UL 2416 | 8.000 N |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |

Características

| | |
|----------------------|--|
| Peso neto | 52,9 kg |
| Peso bruto | 66,4 kg |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Descripción producto | VX IT Open, guías perfil de 19" atornilladas arriba y abajo a los travesaños, An.Al.Pr.: 800x2000x800 mm, RAL 7035 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|--|
| Explicaciones | Declaración del fabricante Declaración de conformidad |
|---------------|--|