Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# HD 1311.600

# Armario compacto HD, de una puerta

Estado: 22/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/co-es)

# HD 1311.600 - Armario compacto HD, de una puerta

Solución de caja adaptada a las exigencias de la industria alimentaria. Techo con inclinación de 30° hacia delante. El tintado azul de la junta la diferencia claramente de los alimentos





## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | HD 1311.600 |
| Ejecución | Cajas Hygienic Design |
| Modificación de producto | El armario compacto HD de una puerta incluye, desde junio de 2020, la nueva placa de montaje del armario compacto AX. |
| Material | Caja y puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)<br>Placa de montaje: chapa de acero<br>Bombín de cierre HD: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)<br>Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600 |
| Superficie | Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm<br>Placa de montaje: galvanizada<br>Junta: color azul (RAL 5010) |
| Unidad de envase | Caja cerrada en todo el contorno<br>Puerta con junta insertada<br>Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda<br>Placa de montaje |
| Dimensiones | Anchura: 610 mm<br>Alt. frontal: 650 mm<br>Altura posterior: 821 mm<br>Profundidad: 300 mm |

# Características

| | |
|---|---|
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 550 mm x 575 mm |
| Ángulo de abertura de la puerta | 125° |
| Código IK | IK08 |
| Material básico | Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 66<br>IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| Tipo de comunicación según 508A | Type 1<br>Type 3<br>Type 3X<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Tipo 13 |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 29 kg |
| Peso bruto | 31 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 97,04 |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | HD Compact enclosure, WxHxD: 610x650(H1)x821(H2)x300 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal |

# Aprobaciones

| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
| --- | --- |
| Explicaciones | Declaración de conformidad<br>Declaración de conformidad UK<br>PCF-declaration |