Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





EB 1554.500 E-Box EB

Estado: 5/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



EB 1554.500 - E-Box EB

Caja mural con puerta y placa de montaje de chapa de acero. Grado de protección IP 66. Con bisagras de 180°. Bombín de cierre intercambiable, también por sistemas de cierre individuales.

Características

Referencia	EB 1554.500
Material	Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Caja con puerta abisagrada Bisagra de 180º Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm Placa de montaje
Protection category NEMA	NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 66
Código IK	IK08
Dimensiones	Anchura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidad: 120 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)	175 mm x 285 mm
Grosor del material de la caja	1,25 mm
Grosor del material de la puerta	1,25 mm
Grosor del material de la placa de montaje	2 mm

© Rittal 2025 2

Características

Cierre	Ejecución cierre: Aldabilla
	Nº de cierres: 1
	Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.361
Peso bruto	3.561
Código arancelario	94032080
EAN	4028177251724
E-Number Sweden	E3404649
ECLASS 8.0	27180101

Aprobaciones

Aprobaciones	Bureau Veritas
	C-UL
	Lloyds Register of Shipping
	UL
	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración del fabricante
	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3