

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1578.560

## Cajas Bus BG

Estado: 21/12/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1578.560 - Cajas Bus BG

Caja mural con puerta de chapa de acero, con ventana de policarbonato. Grado de protección IP 65. Posibilidad de fijación de módulos bus de prácticamente cualquier fabricante.

## Características

|                                          |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                               | BG 1578.560                                                                                                                                      |
| Material                                 | Caja: chapa de acero<br>Puerta: chapa de acero<br>Cristal: policarbonato, 4 mm                                                                   |
| Superficie                               | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada                                                             |
| Color                                    | RAL 7035                                                                                                                                         |
| Unidad de envase                         | Caja con puerta<br>Ventana en la puerta<br>Placa de montaje<br>Placa entrada de cables en el suelo de la caja                                    |
| Protection category NEMA                 | NEMA 12                                                                                                                                          |
| Grado de protección IP según EN 60 529   | IP 65                                                                                                                                            |
| Código IK                                | IK08                                                                                                                                             |
| Dimensiones                              | Anchura: 600 mm<br>Altura: 300 mm<br>Profundidad: 155 mm                                                                                         |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 585 mm x 275 mm                                                                                                                                  |
| Superficie libre                         | Anchura ventana visualización: 540 mm<br>Altura ventana visualización: 190 mm<br>Distancia canto inferior ventana - canto inferior puerta: 42 mm |
| Grosor del material de la caja           | 1,38 mm                                                                                                                                          |
| Grosor del material de la puerta         | 1,25 mm                                                                                                                                          |
| Posición bisagras puerta                 | abajo                                                                                                                                            |

# Características

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cierre             | Ejecución cierre: Aldabilla<br>Nº de cierres: 2<br>Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
| Material básico    | Chapa de acero                                                                          |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s).                                                                               |
| Peso neto          | 9.352                                                                                   |
| Peso bruto         | 9.844                                                                                   |
| Código arancelario | 94032080                                                                                |
| EAN                | 4028177262140                                                                           |
| ECLASS 8.0         | 27180101                                                                                |

# Aprobaciones

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobaciones  | UL + C-UL (listed)         |
| Explicaciones | Declaración de conformidad |