
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 1590.010 Soporte para fijación mural

Estado: 2/12/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



# SZ 1590.010 - Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Para la fijación de envolventes AX y KX de chapa de acero.

#### Características

Referencia	SZ 1590.010
Descripción producto	Para la fijación de envolventes AX y KX de chapa de acero.
Ventajas	Atornillado directo por la parte posterior con un tornillo autorroscante en el cuerpo del armario
Material	Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Distancia a la pared	10 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX chapa de acero KX chapa de acero Caja mural AX, 3 piezas
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	0.132
Peso bruto	0.168
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	83025000
EAN	4028177938045
E-Number Sweden	E3465246
ETIM 9	EC002625

© Rittal 2025 2

#### Características

ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3