

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2262.155

## Caja mural AX, 3 piezas

Estado: 18/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2262.155 - Caja mural AX, 3 piezas con filtro de salida Blue e+

El concepto de entrega de las cajas murales AX de tres piezas reduce la complejidad y aumenta la flexibilidad. Gracias al sistema modular AX/VX pueden utilizarse los armarios para diferentes aplicaciones. La estructura de tres piezas garantiza un fácil acceso.



## Características

Referencia	AX 2262.155
Ejecución	Armarios murales IT
Material	Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie	Texturizada
Color	Pieza mural y basculante: RAL 7035 Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase	Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo Puerta transparente de diseño Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E Cierre parte central: doble paletón 3 mm 2 filtros de salida Blue e+ 3238.300 (adjuntos sin montar) Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos
Unidades de altura	21 UA

# Características

Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 1.012 mm Profundidad: 573 mm
Pr. de montaje	520 mm
Dimensiones interiores	Anchura interior: 502 mm Altura interior: 951 mm
Profundidad parte móvil	416 mm
Profundidad de la pieza mural	135 mm
Nº de cierres	1
Código IK	IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)	750 N
Capacidad de carga pieza mural (estática)	250 N
Material básico	Chapa de acero
Cierre	Ejecución cierre: Empuñadura Confort y cierre de 2 puntos Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54 en combinación con placa entrada de cables cerrada arriba y abajo
Código arancelario	94032080
Descripción producto	Caja mural AX, 3 piezas, An.xAl.xPr. 600x1012x573 mm, 21 UA, pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, con empuñadura Confort

# Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	Declaración de conformidad