

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SG 2370.541**

**Elemento LED de luz intermitente**

Estado: 4/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2370.541 - Elemento LED de luz intermitente para columnas de señalización, modulares

Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada.

## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia                             | SG 2370.541  |
| Ejecución                              | Elemento LED de luz intermitente   |
| Ventajas                               | Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.<br>Con emisión de señal en 360° mediante una técnica de prisma optimizada<br>Configuración de hasta cinco elementos, con una misma tensión.<br>Disponibilidad de elementos en diferentes colores y tensiones. |
| Funcionamiento                         | Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos y un panel de rotulación.  |
| Material                               | Caja de poliamida<br>Pantalla: Policarbonato transparente  |
| Color                                  | Azul   |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 65, si la tapa o el elemento acústico se monta en la parte superior   |
| Tensión de servicio                    | 24 V (c.a./c.c.)   |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).  |
| Peso neto                              | 0,072 kg   |
| Peso bruto                             | 0,073 kg   |
| Código arancelario                     | 85311095   |
| ETIM 9                                 | EC000232   |
| ETIM 8                                 | EC000232   |
| ECLASS 8.0                             | 27371220   |
| Descripción producto                   | SG LED de luz intermitente, azul, 24V, 1 P.  |

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

---

Explicaciones

Declaración de conformidad