

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2374.070

Lámparas incandescentes

Estado: 4/04/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2374.070 - Lámparas incandescentes para elementos de luz fija

Con rosca BA 15d.

Características

Referencia	SG 2374.070
Descripción producto	con rosca BA 15d
Ventajas	Sencillo montaje y contacto mediante cierre de bayoneta.
Funcionamiento	Puede realizarse un montaje modular con elementos de conexión, ópticos, acústicos, bombillas y un panel de rotulación.
Absorción de potencia (aprox.)	5 W
Tensión de impulso fase a fase	286 V c.a.
Tensión de aislamiento	2000 V c.a.
Tensión de servicio	260 V
Unidad de embalaje	3 pza(s).
Peso neto	0,021 kg
Peso bruto	0,024 kg
Código arancelario	85392192
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Descripción producto	SG BOMBILLAS 230V - 3 UDS.