

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2515.200**

**Portaesquema de chapa de acero**

Estado: 9/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2515.200 - Portaesquema de chapa de acero variable en anchura

Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.



## Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Referencia                    | AX 2515.200   |
| Descripción producto          | Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura. |
| Color                         | RAL 7035  |
| Unidad de envase              | Incl. tornillos de fijación   |
| Altura interior               | 210 mm  |
| Clear width, range            | 325 - 425 mm  |
| Adecuado para ancho de puerta | 400 mm<br>500 mm  |
| Adecuado para                 | Tipo de armario: AX<br>AE chapa de acero<br>Pupitre compacto CX   |
| Dimensiones                   | Profundidad: 35 mm  |
| Unidad de embalaje            | 1 pza(s).   |
| Peso neto                     | 0,65 kg   |
| Peso bruto                    | 0,83 kg   |
| Código arancelario            | 73269098  |
| ETIM 9                        | EC000317  |

# Características

---

|                      |  |
|----------------------|--|
| ETIM 8               | EC000317   |
| ECLASS 8.0           | 27189267   |
| Descripción producto | AX Portaesquema de chapa de acero, variable en anchura, para longitud: 325 - 425 mm, para ancho de puerta 400 / 500 mm |

---