


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2515.400

Portaesquema de chapa de acero

Estado: 9/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2515.400 - Portaesquema de chapa de acero variable en anchura

Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.



Características

Referencia	AX 2515.400
Descripción producto	Para fijación al listón perforado de la puerta a la altura deseada. Ajuste sencillo y variable en la anchura.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. tornillos de fijación
Altura interior	210 mm
Clear width, range	625 - 725
Adecuado para ancho de puerta	760 mm 800 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AX AE chapa de acero Pupitre compacto CX Parte inferior de pupitre CX
Dimensiones	Profundidad: 35 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,92 kg
Peso bruto	1,12 kg
Código arancelario	73269098

Características

ETIM 9	EC000317
ETIM 8	EC000317
ECLASS 8.0	27189267
Descripción producto	AX Portaesquema de chapa de acero, variable en anchura, para longitud: 625 - 725 mm, para ancho de puerta 760 / 800 mm