

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2560.010

## Placas de entrada de cables plásticas

Estado: 8/12/2025 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2560.010 - Placas de entrada de cables plásticas con pretaladros métricos

Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas.

## Características

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                             | SZ 2560.010                                                                                                               |
| Descripción producto                   | Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas. Debe utilizarse la junta de las placas de entrada de cables estándar. |
| Color                                  | RAL 7035                                                                                                                  |
| Observación                            | Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas               |
| Número de pretaladros métricos         | 2 x M12<br>2 x M20<br>3 x M25                                                                                             |
| Dimensiones                            | Anchura: 160 mm<br>Profundidad: 70 mm                                                                                     |
| Adecuado para                          | Tipo de armario: AE                                                                                                       |
| Placa de entrada de cables             | Tamaño: 1                                                                                                                 |
| Campo de temperatura de servicio       | -40 °C...70 °C                                                                                                            |
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 55 con montaje adecuado                                                                                                |
| Number knockouts                       | 2<br>2<br>3                                                                                                               |
| Metric diameter                        | M12<br>M20<br>M25                                                                                                         |
| Unidad de embalaje                     | 10 pza(s).                                                                                                                |
| Peso neto                              | 0.51                                                                                                                      |
| Peso bruto                             | 0.605                                                                                                                     |

# Características

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Código arancelario | 39269097      |
| EAN                | 4028177550254 |
| E-Number Sweden    | E3404761      |
| ETIM 9             | EC000211      |
| ETIM 8             | EC000211      |
| ECLASS 8.0         | 27142421      |