

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

Placas de entrada de cables  
plásticas

Estado: 10/01/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2561.010 - Placas de entrada de cables plásticas con pretaladros métricos

Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas.

## Características

Referencia	SZ 2561.010
Descripción producto	Con perforaciones pretaladradas para prensaestopas. Debe utilizarse la junta de las placas de entrada de cables estándar.
Color	RAL 7035
Observación	Encontrará la clasificación de los tamaños de las placas de entrada de cables en las correspondientes cajas
Número de pretaladros métricos	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensiones	Anchura: 330 mm Profundidad: 90 mm
Adecuado para	Tipo de armario: AE
Placa de entrada de cables	Tamaño: 3
Campo de temperatura de servicio	-40 °C...70 °C
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 55 con montaje adecuado
Number knockouts	3 5 4 2 2

# Características

Metric diameter	M16 M20 M25 M32 M40
Unidad de embalaje	10 pza(s).
Peso neto	1.13
Peso bruto	1.396
Código arancelario	39269097
EAN	4028177550261
E-Number Sweden	E3404762
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421