

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100

Fijación a postes

Estado: 20/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Fijación a postes para cajas murale AX, KX, AX de poliéster, AX IT, CS

Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.



Características

Referencia	AX 2584.100
Descripción producto	Para una fijación cómoda y segura a postes redondos o cuadrados.
Datos técnicos	Para postes de diámetro: Ø de 40 hasta 170 mm Para postes de medida: □ de 50 a 150 mm
Material	Guías perfil, perfil de estanqueidad: chapa de acero Brida de fleje: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Guía perfil, perfil de estanqueidad: cinc-níquel galvanizado con pasivado
Unidad de envase	2 guías perfil, 600 mm de longitud 4 piezas de apriete 2 bridas de fleje 4 escuadras metálicas 4 tornillos M10 autorroscantes para montaje al armario
Observación	Adecuado solo para cajas con una anchura de hasta 600 mm.

Características

Adecuado para	Tipo de armario: AX KX AX de plástico AX IT Armarios murales CS Cerramiento AX para exteriores AE KL EB Caja mural AX, 3 piezas
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	1,88 kg
Peso bruto	1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Descripción producto	AX Fijación a postes

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------