

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2694.500

Pupitres universales TP

Estado: 30/01/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2694.500 - Pupitres universales TP

Pupitres universales TP, alta estabilidad y grado de protección IP55 a partir del cuerpo fabricado prácticamente de una pieza. Flexible configuración frontal, a elección con cajones o pupitre frontal. Facilidad de acceso gracias a las puertas partidas. Bombín de cierre intercambiable

Características

| | |
|--|---|
| Referencia | TP 2694.500 |
| Ejecución | con puerta frontal corta |
| Product modification | El pupitre universal incorpora ahora la nueva placa de montaje del sistema de armarios ensamblables VX25. |
| Material | Caja, chapas de entrada de cables: chapa de acero de 1,5 mm Puerta: chapa de acero, 2,0 mm Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm |
| Superficie | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | Armario con puerta(s) Placa de montaje Chapas de entrada de cables |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 1.300 mm |
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 499 mm x 1.196 mm |
| Profundidad arriba | 417,5 mm |
| Profundidad abajo | 500 mm |
| Código IK | IK08 |
| Observación | Para pupitre universal con puerta frontal corta: para mantener el grado de protección debe montarse el pupitre frontal. |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 55 |

Características

| | |
|--------------------------|--|
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Dimensiones | Anchura: 600 mm Altura: 1.300 mm Profundidad arriba: 417,5 mm Profundidad abajo: 500 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 72.2 |
| Peso bruto | 76 |
| Código arancelario | 94032080 |
| EAN | 4028177031487 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Aprobaciones | TÜV UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |