Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2731.010 Ventanas

Estado: 7/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)




FT 2731.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.







Características

Referencia	FT 2731.010
Ejecución	Perfil 30
Descripción producto	Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuados para referencia	1010.000
	1054.000
	1060.000
	1360.000
Adecuado para	Tipo de armario: AX
	Anchura: = 600 mm
	Altura: = 600 mm
Dimensiones	Anchura: 597 mm
	Altura: 597 mm
	Profundidad: 36 mm

© Rittal 2025

Características

Superficie libre	Anchura ventana visualización: 537 mm Altura ventana visualización: 537 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	32 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.236
Peso bruto	3.48
Código arancelario	76101000
EAN	4028177938472
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3