

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2763.010

Ventanas

Estado: 9/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

FT 2763.010 - Ventanas para AX

Para montaje en armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.



Características

Referencia	FT 2763.010
Ejecución	Perfil 60
Descripción producto	Para montaje a armarios AX en lugar de la puerta y en superficies.
Material	Marco: Aluminio, anodizado natural Cristal: cristal acrílico
Unidad de envase	Incl. maneta plástica con bombín de seguridad nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Adecuados para referencia	1050.000 1350.000 1007.000
Adequado para	Tipo de armario: AX Anchura: = 500 mm Altura: = 500 mm
Dimensiones	Anchura: 497 mm Altura: 497 mm Profundidad: 62 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 437 mm Altura ventana visualización: 437 mm

Características

Prof. montaje para componentes (máx.) 58 mm

Unidad de embalaje 1 pza(s).

Peso neto 3.44

Peso bruto 3.46

Código arancelario 76101000

EAN 4028177938601

ETIM 9 EC002527

ETIM 8 EC002527

ECLASS 8.0 27182204