Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2780.000 Cubierta de cristal acrílico

Estado: 3/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



FT 2780.000 - Cubierta de cristal acrílico

Para proteger elementos de indicación y mando en dimensiones estándar 19" o dimensiones métricas.

Características

Referencia	FT 2780.000
Ejecución	en pulgadas
Descripción producto	Con cierre de seguridad, cierre nº 3524 E.
Material	Marco: perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras fundidas a presión Cristal: acrílico, ahumado
Unidad de envase	Incluye bisagras y material de fijación. Incl. bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Dimensiones	Anchura: 320 mm Altura: 158 mm Profundidad: 47,5 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 280 mm Altura ventana visualización: 137,5 mm
Prof. montaje para componentes (máx.)	43 mm
Dimensiones de montaje	Installation depth for components: 269,2 mm Anchura de montaje para componentes: ½ 19"
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.937
Peso bruto	1.137
Código arancelario	39205100
EAN	4028177032217
ETIM 9	EC002527

© Rittal 2025

Características

ETIM 8	EC002527	
ECLASS 8.0	27182301	

© Rittal 2025 3