

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT2793.560

Ventanas

Estado: 28/01/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Ventanas Acero inoxidable

Para cubrir instrumentos de indicación y mando o escotaduras y como protección contra suciedad y líquidos, así como contra accesos no autorizados. Material acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)



Características

Referencia	FT 2793.560
Descripción producto	Con bisagras de 130º interiores y junta continua, de serie.
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Cristal de seguridad monocapa
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Grado de protección IP según EN 60 529	IP 54
Observación	Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A y/o por el sistema de cierre Ergoform-S (excepto Al. = 270 mm)
Dimensiones	Anchura: 522 mm Altura: 600 mm Profundidad: 38 mm
Superficie libre	Anchura ventana visualización: 408 mm Altura ventana visualización: 543 mm

Características

Prof. montaje para componentes (máx.)	31 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	6.175
Peso bruto	6.5
Código arancelario	76101000
EAN	4028177149656
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204