
## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2843.160 Prensaestopas EMC

Estado: 22/10/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



## SZ 2843.160 - Prensaestopas EMC

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

#### Características

Referencia	SZ 2843.160
Ejecución	Prensaestopas, métricos
Descripción producto	A elección puede interrumpirse la pantalla del cable en el lugar de contacto o puede eliminarse por completo en el armario. En caso necesario se mantiene la protección dentro del armario. La contratuerca suministrada se incrusta al ser atornillada en las superficies pintadas del armario, estableciendo el contacto.
Material	Latón Junta: CR/NBR
Superficie	Niquelado
Observación	Sección mín. de blindaje= Sección del cable menos la cubierta
Sección de cables mín.	4,5 mm
Sección máx. del cable	10 mm
Grado de protección IP69K	IP 69K
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68
Sección de blindaje (mín.)	3 mm
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 4X
Unidad de embalaje	5 pza(s).
Peso neto	0.15
Peso bruto	0.157
Código arancelario	74198090
EAN	4028177232808

© Rittal 2025

#### Características

E-Number Sweden	E1703716	
ETIM 9	EC000441	
ETIM 8	EC000441	
ECLASS 8.0	27149109	

## **Aprobaciones**

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3