


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.320

Prensaestopas EMC

Estado: 30/01/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.320 - Prensaestopas EMC

Las láminas de apriete integradas proporcionan un apriete seguro y una tracción sin dañar los cables.

Características

Referencia	SZ 2843.320
Ejecución	Prensaestopas, métricos
Descripción producto	A elección puede interrumpirse la pantalla del cable en el lugar de contacto o puede eliminarse por completo en el armario. En caso necesario se mantiene la protección dentro del armario. La contratuerca suministrada se incrusta al ser atornillada en las superficies pintadas del armario, estableciendo el contacto.
Material	Latón Junta: CR/NBR
Superficie	Niquelado
Observación	Sección mín. de blindaje= Sección del cable menos la cubierta
Sección de cables mín.	15 mm
Sección máx. del cable	21 mm
Grado de protección IP69K	IP 69K
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 68
Sección de blindaje (mín.)	10 mm
Tipo de comunicación según UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Tipo 13
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.1
Peso bruto	0.1

Características

Código arancelario	74198090
EAN	4028177233676
E-Number Sweden	E1703719
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK