

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3057.000 Soporte de barras

Estado: 14/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3057.000 - Soporte de barras

Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Características

Referencia	SV 3057.000
Material	Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
N° de polos	3 polos 150 mm
Adecuado para barras colectoras	60 x 10 80 x 10 100 x 10
Intensidad máx.	3.000 A
Dimensiones	Anchura: 30 mm Altura: 420 mm Profundidad: 170 mm
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	4,496 kg
Peso bruto	4,695 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166
ETIM 8	EC001166

Características

ECLASS 8.0

27400607

Descripción producto

SV SOPORTE BARRAS 3 POL 3000 150MM, 2 uds.

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK