## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






# SV 3073.000 Soporte de barras

Estado: 12/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



## SV 3073.000 - Soporte de barras

Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



#### Características

Referencia	SV 3073.000
Material	Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
N° de polos	3 polos
	100 mm
Adecuado para barras colectoras	30 x 10
	40 x 10
	50 x 10
	60 x 10
Intensidad máx.	1.250 A
Dimensiones	Anchura: 22 mm
	Altura: 320 mm
	Profundidad: 70 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	1.612
Peso bruto	1.83
Código arancelario	85469010
EAN	4028177036079

© Rittal 2025

#### Características

ETIM 9	EC001166	
ETIM 8	EC001166	
ECLASS 8.0	27400607	

# **Aprobaciones**

Explicaciones	Declaración de conformidad
	Declaración de conformidad UK

© Rittal 2025 3