

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3073.000

Soporte de barras

Estado: 18/04/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3073.000 - Soporte de barras

Para sistemas de barras de 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).



Características

Referencia	SV 3073.000
Material	Poliéster termoplástico (PBT) reforzado con fibra de vidrio Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color	RAL 7035
N° de polos	3 polos 100 mm
Adecuado para barras colectoras	30 x 10 40 x 10 50 x 10 60 x 10
Intensidad máx.	1.250 A
Dimensiones	Anchura: 22 mm Altura: 320 mm Profundidad: 70 mm
Unidad de embalaje	4 pza(s).
Peso neto	1,612 kg
Peso bruto	1,83 kg
Código arancelario	85469010
ETIM 9	EC001166

Características

ETIM 8	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Descripción producto	SV SOPORTE BARRAS 3P 1250A SV SOPORTE DE BARRAS COLECTORAS, 1250A, 3 POLOS, 4 PZAS

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---