

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.010 Reactor de línea

Estado: 21/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.010 - Reactor de línea Refrigerador mural Blue e+ Dynamic

Reactor de línea para cumplir los requisitos de EMC según DNV-CG-0339 Class A.

Características

Referencia	SK 3124.010
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Adecuados para referencia	3184.837 / 3484.837 3185.837 / 3485.837 3186.937 / 3486.937 3187.937 / 3487.937
Dimensiones	Anchura: 40 mm Altura: 44 mm Longitud: 76 mm
Campo de temperatura de servicio	0 °C...85 °C
Tensión de servicio	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 00
Peso neto	0,3 kg
Peso bruto	0,382 kg
Código arancelario	85059090
Descripción producto	SK Reactor de línea, para refrigerador mural Blue e+ Dynamic, 1,25 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz