

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.320

Cierre vertical

Estado: 17/04/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.320 - Cierre vertical para TS IT

Para el bloqueo del caudal de aire a izquierda y derecha del nivel de 19" para una alt. de rack de 2000 mm.

Características

Referencia	SK 3301.320
Ejecución	Una cara autoadhesiva
Descripción producto	Para el bloqueo del caudal de aire a izquierda y derecha del nivel de 19" en racks de 2000 mm de altura.
Material	Espuma de celulosa PU Antiinflamable según UL 94 (HF1)
Color	Antracita
Estanqueidad entre	LCP y nivel de 19"
Dimensiones	Anchura: 210 mm Altura: 1.915 mm Profundidad: 110 mm
Adecuado para	Anchura: 800 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1,135 kg
Peso bruto	1,335 kg
Código arancelario	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	SK JUNTA DE GOMA GR. P/RACK 80