

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.040

Latiguillo de conexión

Estado: 11/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.040 - Latiguillo de conexión

Manga de conexión flexible con posibilidad de cortar, incl. tuerca de racor en ambos extremos para la conexión del LCP/LCU a una tubería fija.

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | SK 3311.040 |
| Material | NBR (interior) con espiral de acero e inserto de tejido |
| Ejecución | Refrigeración de rack |
| Longitud | 1,8 m |
| Acometidas de agua | Rosca hembra G 1½" |
| Campo de temperatura de servicio | -30 °C...70 °C |
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 16 bar |
| Unidad de embalaje | 2 pza(s). |
| Peso neto | 6,302 kg |
| Peso bruto | 6,779 kg |
| Código arancelario | 39173200 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Descripción producto | SK Manga de conexión, para acometida de agua abajo y arriba, para LCP Rack/Inline CW, longitud 1800 mm |