

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.815

Puerta de chapa de acero

Estado: 18/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

SK 3312.815 - Puerta de chapa de acero para refrigerador mural Blue e+ TI

Para montaje del refrigerador mural. La escotadura en la puerta está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador mural se sitúe centrado en la puerta.

Características

Referencia	SK 3312.815
Descripción producto	Para montaje del refrigerador mural. La escotadura en la puerta está dispuesta de tal forma, para que el refrigerador mural se sitúe centrada en la puerta.
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Puerta de chapa de acero posterior Empuñadura Confort para cilindros medios con cierre de seguridad 3524 E. Incluye material de fijación (con piezas de cierre, sin bisagras)
Adecuados para referencia	3312.810 3186.x3x 3187.x3x 3188.x4x 3189.x4x
Dimensiones	Anchura: 600 mm Altura: 2.000 mm
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT VX
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	13 kg
Peso bruto	15 kg
Código arancelario	94039910

Características

ETIM 9	EC002510
ETIM 8	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Descripción producto	SK Puerta de chapa de acero IT, para VX IT. Con escotadura de montaje para refrigerador 3312810, An.Al.: 600x2000, RAL 7035