#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## SK 3342.500

# Ventilador modular para 482,6 mm (19")

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



#### SK 3342.500 - Ventilador modular para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h

Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.

#### Características

Referencia	SK 3342.500
Descripción producto	Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario evitando la formación de focos de calor.
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad cableada a punto de conexión Incl. regleta de bornes y material de fijación
Caudal de aire (soplado libre)	480 m³/h
Observación referente a la referencia	Ventiladores modulares para guías perfil métricas bajo demanda. Ejecución con control
Tensión de servicio	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (c.c.)
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,85 A
Fusible previo	Automático/fusible: 6 A
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidad: 200 mm
Distancia entre ejes de ventiladores	105 mm
Nº ventiladores	3
Nivel de ruido	Para c.c.: 51 dB(A)
Campo de temperatura de servicio	-10 °C55 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).

© Rittal 2025 2

#### Características

Peso neto	1.8
Peso bruto	1.998
Código arancelario	84145915
EAN	4028177041530
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

### Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025 3