Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3352.500

Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19")

Estado: 4/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



SK 3352.500 - Ventilador modular Vario para 482,6 mm (19") Caudal de aire 320 - 480 m³/h

Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor. Fácil mantenimiento de los ventiladores gracias al marco guía.

Características

Referencia	SK 3352.500
Descripción producto	Ventiladores modulares para montaje directo en el nivel de 19". El montaje permite una circulación permanente del aire en el armario, evitando la formación de focos de calor.
Ventajas	Fácil mantenimiento y sustitución de los ventiladores gracias al marco guía
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Unidad cableada a punto de conexión Incl. regleta de bornes y material de fijación
Caudal de aire (soplado libre)	480 m³/h
Observación referente a la referencia	Plazo de entrega bajo demanda
Tensión de servicio	115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V (c.c.)
Intensidad máx.	A 50 Hz: 0,85 A A 60 Hz: 0,85 A
Fusible previo	Automático/fusible: 6 A
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Altura: 44 mm Profundidad: 200 mm
Distancia entre ejes de ventiladores	105 mm
Nº ventiladores	3

© Rittal 2025 2

Características

Nivel de ruido	A 50 Hz: 51 dB(A)
Campo de temperatura de servicio	-10 °C55 °C
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	1.8
Peso bruto	1.976
Código arancelario	84145915
EAN	4028177041660
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Aprobaciones

Aprobaciones	UR + C-UR (recognized) VDE
Explicaciones	Declaración de conformidad

© Rittal 2025 3