


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3580.100**

**Barras colectoras E-Cu**

Estado: 9/07/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3580.100 - Barras colectoras E-Cu

Longitud: 2400 mm/barra.



## Características

Referencia	SV 3580.100
Material	E-Cu F30
Observación	Posibilidad de cortar a la longitud deseada
Normas	DIN EN 13 601
Sección	12 mm x 10 mm
Dimensiones	Longitud: 2.400 mm
Unidad de embalaje	6 pza(s).
Peso neto	15,48 kg
Peso bruto	15,5 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)	2,58
Código arancelario	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

# Características

---

Descripción producto

SV BARRAS COLECTO.E-CU 12X10MM 2400MM,VE=6ST

# Aprobaciones

---

Aprobaciones

UL + C-UL (listed)

Explicaciones

Declaración de conformidad  
Declaración de conformidad UK