Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.240 Pies de nivelación HD

Estado: 28/10/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



HD 4000.240 - Pies de nivelación HD

Pies de nivelación HD para minimizar los tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas y para compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible

Características

Referencia	HD 4000.240	
Ejecución	sin fijación al suelo	
Ventajas	Mínimos tiempos de limpieza gracias a las roscas completamente ocultas y estanqueizadas Posibilidad de compensar irregularidades del suelo hasta un ángulo de 10° mediante placa de base flexible Pueden realizarse ensamblajes incluso en suelos inclinados gracias a la gran zona de nivelación Certificación conforme a las normas 3A de estándares sanitarios	
Material	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)	
Unidad de envase	Incl. juntas y material de fijación	
Capacidad de carga	Máx. 7.000 N estáticos por pie de nivelación	
Dimensiones	Rosca: M12	
Adecuado para	Tipo de armario: Armario compacto HD VX VX SE TS	
Zona de nivelación	122 - 175 mm	
Unidad de embalaje	4 pza(s).	
Peso neto	2	
Peso bruto	2.342	
Código arancelario	73181900	
EAN	4028177707641	
ETIM 9	EC002622	

© Rittal 2025 2

Características

ETIM 8	EC002622	
ECLASS 8.0	27189263	

© Rittal 2025 3