


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.764 Terminales

Estado: 11/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.764 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

## Características

Referencia	AS 4050.764
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	blanco
Longitud	8 mm
AWG	18
Diámetro interior	2,8 mm
Código de color Rittal	sí
Para sección	0,75 mm <sup>2</sup>
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210 4050.452
Forma de entrega	seltas
Unidad de embalaje	500 pza(s).
Peso neto	0,5 kg
Peso bruto	0,044 kg
Código arancelario	85369010

# Características

---

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Descripción producto	Terminales para ensamblaje de cables, 0,75 mm <sup>2</sup> , AWG 18, 8 mm, blanco, sueltos, 500 piezas

# Aprobaciones

---

Aprobaciones	UL + C-UL (listed) UR
--------------	--------------------------