


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.525

Terminales

Estado: 13/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

AS 4051.525 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

Referencia	AS 4051.525
Descripción producto	Con collar plástico.
Datos técnicos	Resistente al calor hasta 105 °C
Material	E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno
Color	azul
Longitud	10 mm
AWG	14
Diámetro interior	4,2 mm
Para sección	2,5 mm ²
Código de color DIN	sí
Observación	Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210
Forma de entrega	sueltas (10 UE de 100 piezas)
Unidad de embalaje	1.000 pza(s).
Peso neto	1
Peso bruto	0.176
Código arancelario	85369010
EAN	4028177815834

Características

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

Aprobaciones

Aprobaciones UL + C-UL (listed)
UR