


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.647 Terminales

Estado: 17/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.647 - Terminales sueltas

Con collar plástico.

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | AS 4051.647 |
| Descripción producto | Con collar plástico. |
| Datos técnicos | Resistente al calor hasta 105 °C |
| Material | E-Cu, estañado galvánico Recubrimiento de plástico: polipropileno |
| Color | negro |
| Longitud | 10 mm |
| AWG | 16 |
| Diámetro interior | 3,5 mm |
| Para sección | 1,5 mm ² |
| Código de color DIN | sí |
| Observación | Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras. Póngase en contacto con su asesor de Rittal si desea un asesoramiento personalizado. |
| Normas | AEH DIN 46228 |
| Adecuados para referencia | 4051.205 4051.210 |
| Forma de entrega | seltas (10 UE de 100 piezas) |
| Unidad de embalaje | 1.000 pza(s). |
| Peso neto | 1 kg |
| Peso bruto | 0,14 kg |
| Código arancelario | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Descripción producto | Terminales para ensamblaje de cables, 1,5 mm ² , AWG 16, negro, 10 mm, sueltos (10 UE de 100 piezas), 1000 piezas |

Aprobaciones

| | |
|--------------|--------------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) UR |
|--------------|--------------------------|