

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4052.018 Destornillador

Estado: 6/04/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4052.018 - Destornillador sin aislamiento

Destornillador ergonómico que se adapta de forma óptima a la mano, reduciendo así la fuerza a aplicar.



Características

Referencia	AS 4052.018
Ejecución	para tornillos de estrella
Descripción producto	Destornillador ergonómico que se adapta de forma óptima a la mano, reduciendo así la fuerza a aplicar.
Ventajas	Extremo del mango antideslizante con marcaje del tipo de tornillo Punta de la hoja negra pavonada para mantener la precisión y el ajuste La óptima adaptación de la mano al mango permite mayores pares de giro y mayor comodidad de trabajo
Material	Cuchilla: aleación cromo-molibdeno-vanadio Interior mango: plástico duro Cuerpo del mango: plástico muy flexible
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Ø cuchilla	5 mm
Longitud cuchilla	25 mm
Cuchilla (anchura x grosor)	5,5 x 1 mm
Tipo de punta	SL
Ø mango	21 mm
Longitud mango	60 mm

Características

Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,03 kg
Peso bruto	0,036 kg
Código arancelario	82054000
ETIM 9	EC000144
ETIM 8	EC000158
ECLASS 8.0	21040406
Descripción producto	AS Destornillador corto sin aislamiento, SL