

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.081 Tenaza crimpadora

Estado: 1/06/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.081 - Tenaza crimpadora para terminales hembras

Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar



Características

Referencia	AS 4054.081
Ejecución	recto
Descripción producto	Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar.
Ventajas	Bloqueo forzado con desbloqueo Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Mate, cromatada
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado B
Dimensiones	Altura: 68 mm Longitud: 256 mm
AWG	22 - 10
Para sección	0,5 - 6 mm ²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,53 kg
Peso bruto	0,68 kg
Código arancelario	82032000

Características

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Descripción producto	AS Tenaza crimpadora 0,5 - 6 mm ² , term. hembras