Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4054.081 Tenaza crimpadora

Estado: 29/10/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



AS 4054.081 - Tenaza crimpadora para terminales hembras

Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar



Características

| Referencia | AS 4054.081 |
|----------------------|---|
| Ejecución | recto |
| Descripción producto | Para el mecanizado de terminales enchufables hembra sin aislar. |
| Ventajas | Bloqueo forzado con desbloqueo Centros de troquelado marcados para un mecanizado preciso de las respectivas secciones |
| Material | Acero para herramientas de alta calidad |
| Superficie | Mate, cromatada |
| Color | Mango: antracita y Rittal Power Pink |
| Compresión | Crimpado B |
| Dimensiones | Altura: 68 mm Longitud: 256 mm |
| AWG | 22 - 10 |
| Para sección | 0,5 - 6 mm² |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.53 |
| Peso bruto | 0.68 |
| Código arancelario | 82032000 |

© Rittal 2025

Características

| EAN | 4028177807679 |
|------------|---------------|
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |

© Rittal 2025 3