Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4054.141 Tenaza crimpadora

Estado: 18/11/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)



AS 4054.141 - Tenaza crimpadora para terminales redondos

Para el mecanizado de terminales de los cables con cubierta aislante y con conectores.

Características

Referencia	AS 4054.141
Ejecución	recto
Descripción producto	Para el mecanizado de terminales de los cables con cubierta aislante y con conectores.
Ventajas	Clara clasificación de secciones mediante códigos de color sobre las matrices
	Bloqueo forzado con desbloqueo Se desbloquea en cuanto se alcanza la presión necesaria, de esta forma se excluyen bajas presiones
Material	Acero para herramientas de alta calidad
Superficie	Mate, cromatada
Color	Mango: antracita y Rittal Power Pink
Compresión	Crimpado ovalado
Dimensiones	Altura: 68 mm Longitud: 256 mm
AWG	22 - 10
Para sección	0,75 - 6 mm²
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.64
Peso bruto	0.68
Código arancelario	82032000
EAN	4028177807693
ETIM 9	EC000168

© Rittal 2025

Características

ETIM 8	EC000168	
ECLASS 8.0	21043811	

© Rittal 2025 3