

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.010

Punzonadora hidráulica manual

Estado: 10/02/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.010 - Punzonadora hidráulica manual

Para punzonar escotaduras redondas, cuadradas y rectangulares.



Características

Referencia	AS 4055.010
Ejecución	con culata giratoria en 360° y acodada en 90°
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas, cuadradas y rectangulares.
Ventajas	Mayor duración de la herramienta gracias a la válvula limitadora de presión instalada
Material	Aluminio
Unidad de envase	Punzonadora hidráulica manual Tornillo hidráulico Ø 19 mm Tornillo hidráulico Ø 9,5/19 mm Fresa piloto HSS Ø 11 mm Juego de casquillos distanciadores (3 piezas) Maletín de plástico
Accionamiento hidráulico	Perforadora redonda hasta Ø 82 mm Perforadora rectangular hasta 46 x 86 mm Fuerza de punzonado 75 kN Presión máx. 680 bar/9850 psi Perforadora de chapa cuadrada hasta 92 x 92 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	3.3
Peso bruto	3.36
Código arancelario	84678900
EAN	4028177807914

Características

ETIM 9 EC001085

ETIM 8 EC001085

ECLASS 8.0 21049046