

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.512

**Perforadora de chapa de
hendiduras, redonda**

Estado: 14/04/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.512 - Perforadora de chapa de hendiduras, redonda para chapa de acero, con triple partición

Para punzonar escotaduras redondas

Características

Referencia	AS 4055.512
Ejecución	Con triple división
Descripción producto	Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Unidad de envase	Matrices Punzón
Material mecanizable	Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero	1,5 mm
Ø punzonadora	12,5 mm
Para rosca	M12
Observación	Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Tornillo tensor (Ø x L)	6 x 40 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø	6 mm 19 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0,034 kg
Peso bruto	0,049 kg
Código arancelario	82073010

Características

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Descripción producto	AS Perforadora para chapa de acero
