

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.720**

**Bomba electrohidráulica**

Estado: 30/05/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.720 - Bomba electrohidráulica

La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento de los productos de la serie CW 120-S.



## Características

|  |  |
|--|--|
| Referencia                             | AS 4055.720  |
| Descripción producto                   | La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento de los productos de la serie CW 120-S. |
| Potencia                               | 1,3 kW   |
| Filling volume                         | 3,2 l  |
| Working volume                         | 2,2 l  |
| Flow rate (max.)                       | 1,1 l/min  |
| Oil (type)                             | HLP 46   |
| Tensión de servicio                    | 230 V, 50 Hz   |
| Corriente nominal                      | 5,65 A   |
| Dimensiones máquinas                   | Anchura: 400 mm<br>Altura: 325 mm<br>Profundidad: 335 mm   |
| Superficie de apoyo                    | Anchura: 402 mm<br>Altura: 342 mm<br>Profundidad: 397 mm   |
| Presión de servicio admisible (p máx.) | 700 bar  |
| Unidad de embalaje                     | 1 pza(s).  |
| Peso neto                              | 32 kg  |

# Características

---

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Peso bruto           | 34,5 kg                    |
| Código arancelario   | 84138100                   |
| ETIM 9               | EC011047                   |
| ETIM 8               | EC011047                   |
| ECLASS 8.0           | 27301290                   |
| Descripción producto | AS Bomba electrohidráulica |

---

# Aprobaciones

---

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Explicaciones | Declaración de conformidad |
|---------------|----------------------------|

---