

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.300 Luminaria estándar

Estado: 10/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.300 - Luminaria estándar

Alimentación de tensión: 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SZ 4138.300 |
| Ejecución | sin interruptor de puerta |
| Unidad de envase | Luminaria estándar Elemento luminoso Incl. material de fijación |
| Potencia | 30 W |
| Ballast | Aparato de preconexión magnético |
| Posibilidades de conexión | Interruptor de puerta Alimentación a través de conector Cableado de paso (montaje en serie de lámparas) |
| Elemento luminoso | Tubo fluorescente, zócalo G13 |
| Clase de protección | I (fusible) |
| Interruptor (tipo) | Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta |
| Tipo de montaje de la luminaria | atornillado |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1500 V c.a. |
| Tensión de impulso fase a fase | 1000 V c.a. |
| Tensión de aislamiento | 500 V c.c./1s |
| Posibilidades de montaje | Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo AE, CM, TP: con ángulo universal AE: con carril para montaje interior |

Características

| | |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones | Anchura: 987 mm Altura: 117 mm Profundidad: 50 mm |
| Campo de temperatura de servicio | -15 °C...45 °C |
| Enchufes | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4) |
| Campo de temperatura de almacenaje | -20 °C...70 °C |
| Tensión de servicio | 230 V, 1~, 50 Hz |
| Ejecución base de enchufe | D, Schuko (tipo F, CEE 7/4) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 2,8 kg |
| Peso bruto | 3 kg |
| Código arancelario | 94054990 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Descripción producto | #NV |

Aprobaciones

| | |
|---------------|---|
| Explicaciones | Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK |
|---------------|---|
