

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4139.300

Luminaria para armarios

Estado: 24/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4139.300 - Luminaria para armarios

Alimentación de tensión: 100 - 240 V c.a. 50/60 Hz

Características

Referencia	SZ 4139.300
Ejecución	sin interruptor de puerta
Unidad de envase	Luminaria para armarios Elemento luminoso Cubierta del medio de luz Incl. material de fijación
Potencia	30 W
Ballast	Unidad de alimentación de amplia gama
Posibilidades de conexión	Alimentación a través de conector Interruptor de puerta Cableado de paso (montaje en serie de lámparas)
Elemento luminoso	Tubo fluorescente, zócalo G13
Clase de protección	I (fusible)
Interruptor (tipo)	Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta
Light cover	sí
Tipo de montaje de la luminaria	atornillado
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 V c.a.
Tensión de impulso fase a fase	1000 V c.a.
Tensión de aislamiento	500 V c.c./1s
Posibilidades de montaje	Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo Perfil vertical TS, SE: con escuadra de adaptación TS Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: con escuadra de adaptación TS Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo AE, CM, TP: con ángulo universal AE: con carril para montaje interior

Características

Dimensiones	Anchura: 987 mm Altura: 117 mm Profundidad: 50 mm
Campo de temperatura de servicio	-15 °C...45 °C
Enchufes	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Campo de temperatura de almacenaje	-20 °C...70 °C
Tensión de servicio	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ejecución base de enchufe	D, Schuko (tipo F, CEE 7/4)
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2,15 kg
Peso bruto	2,3 kg
Código arancelario	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Descripción producto	SZ LUMINARIA ESTANDAR 30W. Ancho 987mm. 100/230V, 50/60HZ

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK
---------------	---