

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 4140.220

## Luminaria compacta

Estado: 22/06/2026 (Fuente: [rittal.com/co-es](http://rittal.com/co-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.220 - Luminaria compacta

Iluminación compacta - Luminaria estrecha y compacta para uso en armarios



## Características

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Referencia              | SZ 4140.220   |
| Ventajas                | <p>Más estrecha: Aprox. un 50 % menos de altura y profundidad y aprox. un 75 % menos de volumen que las iluminaciones convencionales</p> <p>Más rápido: Fijación rápida universal a la perforación TS mediante clips, tornillos o potentes imanes (opcional). Deslizar simplemente por el lateral o la parte trasera, montar la lámpara – listo</p> <p>Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar</p> <p>Cubierta transparente de la luminaria, interior acanalado</p> |
| Color                   | Semejante RAL 7035  |
| Unidad de envase        | <p>Luminaria compacta con juegos de fijación de clip y roscados</p> <p>Elemento luminoso</p> <p>Cubierta del medio de luz</p> <p>Cable de conexión</p> <p>Incl. material de fijación</p>  |
| Potencia                | 14 W  |
| Long. cable de conexión | 3 m   |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Mounting distance screws                        | 725 mm   |
| Ballast   | Unidad de alimentación de amplia gama  |
| Posibilidades de conexión                       | Línea de conexión integrada con extremo sin aislar<br>Interruptor de puerta  |
| Elemento luminoso                               | Tubo fluorescente T5   |
| Clase de protección                             | II (aislado)   |
| Interruptor (tipo)                              | Interruptor integrado de encendido/apagado/de puerta   |
| Light cover                                     | sí   |
| Tipo de montaje de la luminaria                 | atornillado<br>fijación clip<br>fijación magnética (accesorios)  |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V c.a.  |
| Tensión de impulso fase a fase                  | 500 V c.a.   |
| Tensión de aislamiento                          | 500 V c.c./1s  |
| Mounting distance clip/magnet                   | 650 mm   |
| Posibilidades de montaje                        | Perfil horizontal TS del bastidor de techo: directo<br>Perfil vertical TS, SE: directo<br>Perfiles SE delante y detrás del bastidor de techo: directo<br>Perfiles SE en el lateral del bastidor de techo: directo<br>AE, CM, TP: con juego de fijación magnético<br>AE: con carril para montaje interior |
| Observación                                     | Posibilidad de conexión del interruptor de puerta mediante conector bipolar  |
| Dimensiones                                     | Anchura: 705 mm<br>Altura: 59 mm<br>Profundidad: 24 mm   |
| Campo de temperatura de servicio                | -15 °C...45 °C   |
| OUT_RATED_CURRENT_110_60                        | 0,149 - 0,216 A  |
| Intensidad                                      | 0,073 - 0,127 A  |

# Características

---

|   |  |
|---|--|
| Campo de temperatura de almacenaje      | -20 °C...70 °C                                 |
| Tensión de servicio                     | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz                 |
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20  |
| Unidad de embalaje                      | 1 pza(s).                                      |
| Peso neto                               | 0,759 kg                                       |
| Peso bruto                              | 0,76 kg  |
| Código arancelario                      | 94054990                                       |
| ECLASS 8.0                              | 27189241                                       |
| Descripción producto                    | SZ LUMINARIA COMPACTA 14W, 100-240V,UR 50-60Hz |

# Aprobaciones

---

|              |  |
|--------------|--|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized) |
|--------------|--|