

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4594.000 Estribo de montaje

Estado: 11/07/2025 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4594.000 - Estribo de montaje för VX, TS, VX SE, TP, AX

Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.



Características

Referencia	TS 4594.000
Descripción producto	Para la fijación de canaletas, soportes de tubo para cables, cubiertas de protección contra contactos, montajes en puerta, captación y fijación de cables.
Datos técnicos	Taladro de Ø 4,5 mm en retícula 25 mm
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Longitud	290 mm
Adecuado para ancho de puerta	400 mm
Opciones de montaje VX SE	En ancho de puerta 400 mm
Opciones de montaje AX	En ancho de armario 300 mm y en altura de armario 400 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
AX stainless steel installation options	In enclosure width 300 mm
Opciones de montaje AX de poliéster	En ancho de puerta 400 mm
Installation options for 3-part AX	In enclosure depth 473 mm

Características

Opciones de montaje TS	En ancho de puerta 400 mm
Installation options for VX base/ plinth, stainless steel	In base/plinth depth 400 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
Adecuado para	Tipo de armario: VX TS VX SE AX AX de plástico Caja mural AX, 3 piezas
Adecuado para	VX base/plinth system, stainless steel
Unidad de embalaje	20 pza(s).
Peso neto	2.94
Peso bruto	3.02
PCF per pack (cradle-to-gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario	73269098
EAN	4028177103726
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261