


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5051.018

Tornillo de carrocería

Estado: 1/07/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5051.018 - Tornillo de carrocería VX

Tornillo de carrocería para chapas de suelo VX

Características

Referencia	VX 5051.018
Ejecución	Cilindro con hexágono interior 30
Material	Acero
Dimensiones	Longitud: 13 mm
Dimensiones	Rosca: 5,5 Long. de la rosca: 13 mm
Unidad de embalaje	50 pza(s).
Peso neto	0,1 kg
Peso bruto	0,184 kg
Código arancelario	73181900
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27180101
Descripción producto	VX Tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior y collar, para chapa de acero, medidas: 5,5x13 mm, TX30