



VX 5301.243 - Lateral, partido en vertical para VX IT

Laterales, partidos en vertical, para VX IT



Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Referencia | VX 5301.243 |
| Ventajas | Sencilla manipulación Fácil de cerrar mediante cierres rápidos Óptimo acceso a todos los componentes La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas, pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de los laterales sin herramientas |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Texturizada |
| Color | RAL 7035 |
| Unidad de envase | 2 piezas laterales Carril de montaje 6 bisagras 4 cierres rápidos Incl. material de fijación |
| Observación para el montaje | Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y trasera |
| Adecuado para | Tipo de armario: VX IT Altura: = 2.200 mm Profundidad: = 800 mm |

Características

| | |
|---|--|
| Grado de protección IP según IEC 60 529 | IP 20 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso bruto | 25,6 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 97,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Descripción producto | VX IT Lateral, partido en vertical, 800x2200, 1 P. |