Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





Estado: 4/11/2025 (Fuenta: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

LIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



VX 5301.244 - Lateral, partido en vertical para VX IT

Laterales, partidos en vertical, para VX IT



Características

Referencia	VX 5301.244
Ventajas	Sencilla manipulación
	Fácil de cerrar mediante cierres rápidos
	Óptimo acceso a todos los componentes
	La abertura solo es posible a través de elementos de bloqueo
	interiores, lo que requiere un acceso libre a través de las puertas,
	pero aumenta de forma significativa la seguridad de acceso
	Posibilidad de realizar un desmontaje completo de cada uno de lo
	laterales sin herramientas
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	2 piezas laterales
	Carril de montaje
	6 bisagras
	4 cierres rápidos
	Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Debe garantizarse el acceso a través de las puertas delantera y
	trasera
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT
	Altura: = 2.200 mm
	Profundidad: = 1.000 mm

© Rittal 2025

Características

Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	30.6
Peso bruto	30.8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	117,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
EAN	4028177955851
E-Number Sweden	E7282559
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

© Rittal 2025 3