



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.257

Laterales, partidos en horizontal

Estado: 12/05/2026 (Fuente: rittal.com/co-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.257 - Laterales, partidos en horizontal para VX IT

Laterales, partidos en horizontal, para VX IT.

Características

Referencia	VX 5301.257
Descripción producto	Para el cierre de sistemas de racks TI sueltos o ensamblados.
Ventajas	Sencilla manipulación Posibilidad de montaje y desmontaje del lateral sin herramientas Bloqueo mediante cierre de seguridad nº 3524 E Cierre interior integrado
Material	Chapa de acero
Superficie	Texturizada
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Parte superior Parte inferior 6 ángulos de montaje 2 piezas de cierre Incl. material de fijación
Adecuado para	Tipo de armario: VX IT Altura: = 2.200 mm Profundidad: = 1.000 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 20
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	19,4 kg
Peso bruto	19,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	75,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado

Características

Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descripción producto	VX IT Lateral dividido horiz. 2200x1000, 1 P.
